

**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651000 19
GTIN	4045197214928
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	28,7 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X25
mm

651900 3X25

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30