



## Justerbar hagenøgle, til momentnøgle med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 95-165mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	628520 95-165
GTIN	4020772051556
Artikelklasse	63Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hagenøgle med næse, specialstål, hærdet og bruneret.

Med firkantholder 1/2 tomme eller 3/4 tomme (str. 95 - 165) til brug sammen med en momentnøgle (fra nr. 655500).

#### Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

### Teknisk beskrivelse

Effektiv længde A	220 mm
Til udvendig møtrik-Ø	95 - 165 mm
Hel længde	298 mm
Type	771Md
Producentbetegnelse	771Md
Produkttype	Hagenøgler