

**IMPACT-top, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650500 E10
GTIN	4045197214782
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 9,42 mm

Ø på udgangsside: 12,5 mm

Længde: 32 mm

**Teknisk beskrivelse**

Profilmål A	9,42 mm
Ø på udgangsside	12,5 mm
Længde	32 mm
Torx®-profil	E10
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats

**Tilbehør**Forbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Øxlængde  
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Låseklemme til indsats, 3/8 tomme Type 1

650780 1

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 3/8 tomme,  
inklusive aftrækker Type 1

650790 1

Udtrækker til sikringsklemmer

650785