

**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650200 17 |
| GTIN | 4045197335586 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Længde | 65 mm |
| Ø på udgangsside | 25 mm |
| Nøglestørrelse | 17 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm | 650800 22 |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2 | 650790 2 |
| Udtrækker til sikringsklemmer | 650785 |
| Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |