



Topnøglesortiment, Antal dele: 154



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630002 154
GTIN	4045197516787
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

154 dele - 1/4; 1/2 tomme: 32 topnøgleindsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 4 – 32 mm

20 dybe indsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 4 – 24 mm

6 topnøgleindsatser med magnet 5,5 – 13 mm

(med sekskantet skaft E 6,3)

1 forbindesskaft E 6,3 sekskant til 1/4 tomme firkant

1 forbindesskaft E 6,3 sekskant til 1/2 tomme firkant

50 dele med 1/4 tomme bit-sortiment i kunststofboks

2 skraldenøgler med uddriver 1/4 tomme og 1/2 tomme

1 bitholder 1/4 tomme

1 T-greb 1/4 tomme

2 kardanled 1/4, 1/2 tomme

4 forlængere 1/4, 1/2 tomme 50, 100, 125, 250 mm
 1 glidehoved til 1/2 tomme forlænger
 9 sekskantsvinkeløgler med kuglehoved 1,5 – 10 mm
 14 ringgaffelnøgler 8 – 24 mm
 5 dobbelte ringnøgler 10 – 19 mm
 1 bitadapter til C 6,3-bits / drev 10 mm sekskant
 1 adapter 10 mm sekskant til 1/4 tomme firkant med uddriver
 1 adapter 19 mm sekskant til 1/2 tomme firkant med adapter
 1 gaffelnøgle med rulle 200 mm
 1 teleskopmagnetholder 135 – 635 mm
 Opbevaring i: Kunststofkuffert (550×420×105 mm)

Teknisk beskrivelse

Antal dele	154
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	TriWing skruetrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	6-kant-hoved
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-32 mm
Emballage	Kunststofboks
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Kunststofclips Farve BLUE

630003 BLUE

Kunststofclips Farve RED

630003 RED