



## Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631500 E5
GTIN	4018754000944
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

#### Materiale:

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 4,7 mm

Ø på udgangsside: 6,7 mm

Længde: 23 mm

### Teknisk beskrivelse

Længde	23 mm
Profilmål A	4,7 mm
Ø på udgangsside	6,7 mm
Torx®-profil	E5
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skrue
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

