



Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 16X18mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610100 16X18
GTIN	4018754017881
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ fra til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 610600

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h	7 mm
maks. kæbebredde b2	40 mm
maks. kæbebredde b1	36 mm
Nøglestørrelse ₁	16 mm
Nøglestørrelse ₂	18 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	220 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle