


**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631500 E7
GTIN	4018754000968
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

**Materiale:**

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 6,2 mm

Ø på udgangsside: 9,6 mm

Længde: 23 mm

**Teknisk beskrivelse**

Torx®-profil	E7
Længde	23 mm
Profilmål A	6,2 mm
Ø på udgangsside	9,6 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

