

**Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme, Klingebredde: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631615 4
GTIN	4045197559593
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruerindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Klingetykkelse: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	11 mm
Klingebredde	4 mm
Klingetykkelse	0,8 mm
Længde	25 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

