

**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631500 E8
GTIN	4018754000975
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 7,5 mm

Ø på udgangsside: 10,5 mm

Længde: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E8
Profilmål A	7,5 mm
Ø på udgangsside	10,5 mm
Længde	23 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

