



Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610120 1
GTIN	4018754019724
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b2	18 mm
maks. kæbebredde b1	16 mm
maks. kæbehøjde h	4 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Nøglestørrelse ₂	5/16 tommer
Nøglelængde L	140 mm
Nøglestørrelse ₁	1/4 tommer
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle