



6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631700 6
GTIN	4018754000500
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631729

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	11,6 mm
Længde	55 mm
sekskant	6 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

