



Topnøglesortiment, Antal dele: 46



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630002 46
GTIN	4045197185310
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

46 dele - 1/4 tomme: 13 topnøgleindsatser 1/4 tomme, sekskant 4 – 14 mm

1 forbindelsesskaft

6 skruetrækkerindsatser 3 – 8 mm

3 skruetrækkerindsatser til ligekærv 3; 4,5; 7 mm

3 skruetrækkerindsatser til Phillipsskruer PH1 – PH3

3 skruetrækkerindsatser til Pozidriv PZ1 – PZ3

7 skruetrækkerindsatser til Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

3 sekskant-vinkelnøgler 1,5; 2,0; 2,5 mm

1 skraldenøgle med uddriver 1/4 tomme

1 greb 1/4 tomme

1 t-greb 1/4 tomme

1 fleksibel forlænger 1/4 tomme, 150 mm
1 kardanled 1/4 tomme
2 forlængere 1/4 tomme, 50 og 100 mm
Opbevaring i: Kunststofboks (257×170×52 mm)

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	unbrakonøgle
Antal dele	46
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-8 mm
Emballage	Kunststofboks
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Kunststofclips Farve BLUE	630003 BLUE
Kunststofclips Farve RED	630003 RED