



Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 19



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610120 19
GTIN	4018754019847
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h	7,3 mm
maks. kæbebredde b1	45 mm
maks. kæbebredde b2	47 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Nøglestørrelse ₂	13/16 tommer
Nøglelængde L	235 mm
Nøglestørrelse ₁	25/32 tommer
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle