


**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631515 E4
GTIN	4045197493354
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 3,8 mm

Ø på udgangsside: 5,4 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	3,8 mm
Torx®-profil	E4
Længde	25 mm
Ø på udgangsside	5,4 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skrue
Produkttype	Topnøgleindsats

