

**Topnøglesortiment, Antal dele: 48****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 630002 48 |
| GTIN | 4045197654571 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

48 dele - 1/2 tomme: 14 topnøgleindsatser 1/2 tomme, sekskant 8 - 24 mm

3 dybe indsatser 1/2 tomme, sekskant 17 - 19 mm

2 tændrørstoppe 1/2 tomme, 16 og 21 mm

1 skraldenøgle med uddriver 1/2 tomme

1 kardanled 1/2 tomme

1 forlænger 1/2 tomme, 125 mm

1 forlænger 1/2 tomme, 250 mm / t-greb 1/2 tomme

1 sekskant-skruetrækkersæt i klapholder 1,5 - 8 mm

1 skruetrækkersæt til Torx®, i klapholder TX9 - TX40

14 ringgaffelnøgler 6 – 19 mm

3 ligekærvskruetrækkere 5,5×100, 6,5×38, 6,5×125

3 skruetrækkere til Phillipsskruer 1×75, 2×38, 2×100
1 kombitang 180 mm
1 vandpumpetang 250 mm
1 hammer 300 g
Opbevaring i: Kunststofkuffert (450×350×90 mm)

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | Skruetrækker til Phillips |
| Drivprofil | 6-kant-hoved |
| Drivprofil | Ligekærv skruetrækker |
| Drivprofil | unbrakonøgle |
| Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Antal dele | 48 |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 8-24 mm |
| Emballage | Kunststofboks |
| Produkttype | Topnøgle |

Tilbehør

| | |
|---------------------------|-------------|
| Kunststofclips Farve BLUE | 630003 BLUE |
| Kunststofclips Farve RED | 630003 RED |