

**6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort, sekskant: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631710 5
GTIN	4018754000647
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631709

Teknisk beskrivelse

Længde	28 mm
Ø indgangsside	11,6 mm
sekskant	5 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

