



6-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 11 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631400 11
GTIN	4018754000258
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	15,5 mm
Nøglestørrelse	11 mm
Længde	50 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Overflade	vha. nikkelforkromning

med AS-Drive-profil

ja

Produkttype

Topnøgleindsats