



Topnøglesortiment, Antal dele: 73



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630002 73
GTIN	4045197579119
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

73 dele - 3/8 tomme: 18 topnøgleindsatser 3/8 tomme, sekskant 6 - 24 mm

9 dybe indsatser 3/8 tomme, sekskant 8 - 24 mm

2 tænderstoppe 3/8 tomme, 16 og 21 mm

3 topnøgleindsatser med magnet 6, 8, 10 mm

(med sekskant-skaft E 6,3)

1 forbindelsesskaft E 6,3 sekskant til 1/4 tomme firkant

1 forbindelsesskaft E 6,3 sekskant til 3/8 tomme firkant

4 skruetrækkerindsatser til indvendig sekskant 3 – 6 mm

3 skruetrækkerindsatser til ligekærv 4; 5,5; 7 mm

2 skruetrækkerindsatser til Phillipsskruer PH1; PH2

2 skruetrækkerindsatser til Pozidriv PZ1; PZ2

7 skruetrækkerindsatser til Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1 skraldenøgle med uddriver 3/8 tomme
 1 t-greb 3/8 tomme
 1 kardanled 3/8 tomme
 2 forlængere 3/8 tomme, 75 og 225 mm
 1 forlænger 3/8 tomme, 50 mm WobbleFix
 1 adapter 3/8 – 1/4 tomme
 1 adapter 3/8 – 1/2 tomme
 13 ringgaffelnøgler 6 – 19 mm
 Opbevaring i: Kunststofkuffert (380×285×85 mm)

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Antal dele	73
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	6-24 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Emballage	Kunststofboks
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Kunststofclips Farve RED	630003 RED
Kunststofclips Farve BLUE	630003 BLUE