



## Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610120 8
GTIN	4018754019762
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbehøjde h	5,3 mm
maks. kæbebredde b1	30 mm
maks. kæbebredde b2	32 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	9/16 tommer
Nøglelængde L	190 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	1/2 tommer
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle