

**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631515 E6
GTIN	4045197493378
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 5,7 mm

Ø på udgangsside: 7,7 mm

Længde: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Torx®-profil	E6
Profilmål A	5,7 mm
Ø på udgangsside	7,7 mm
Længde	25 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

