



Topnøglesortiment, Antal dele: 82



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

630002 82

GTIN

4045197185303

Artikelklasse

62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

82 dele - 1/4; 1/2 tomme: 25 toppe 1/4, 1/2 tomme, 6-kantede 4 - 32 mm

1 forbindelsesskaft 1/4 tomme 6-kant til 1/4 tomme 4-kant

2 tænderstoppe 1/2 tomme, 16 og 21 mm

1 bitadapter 1/2 tomme til 5/16 tomme bits

4 bits til Torx® TX40; TX45; TX50; TX55

4 bits til indvendig 6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm

3 ligekærvbits 8 mm; 10 mm; 12 mm

2 bits til Phillips PH3; PH4

2 bits til Pozidriv PZ3; PZ4

2 skralder med uddriver 1/4 tomme og 1/2 tomme

1 bitsholder 1/4 tomme

1 T-greb 1/4 tomme
 2 kardanled 1/4, 1/2 tomme
 4 forlængere 1/4, 1/2 tomme, 50; 100; 125; 250 mm
 1 fleksibel forlænger 1/4 tomme, 150 mm
 1 glidehoved 1/2 tomme
 4 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til indvendig 6-kant 3 - 6 mm
 6 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 3 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til ligekærv 4; 5,5; 7 mm
 2 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Phillips PH1; PH2
 2 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Pozidriv PZ1; PZ2
 9 ringgaffelnøgler 8 - 22 mm
 Opbevaring i: Kunststofkuffert (380×285×85 mm)

Teknisk beskrivelse

Antal dele	82
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-14 mm
Emballage	Kunststofboks
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Kunststofclips Farve RED	630003 RED
--------------------------	------------

Kunststofclips Farve BLUE

630003 BLUE