

HOLEX**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631515 E7
GTIN	4045197493385
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 6,2 mm

Ø på udgangsside: 8,3 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E7
Længde	25 mm
Profilmål A	6,2 mm
Ø på udgangsside	8,3 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

