



## Topnøglesortiment, Antal dele: 148



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630002 148
GTIN	4045197608703
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Alle dele i kunststofbokse.

Udførelse til overkommelig pris.

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Leveringsomfang:

148 dele - 1/4; 3/8; 1/2 tomme: 30 topnøgleindsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 4 – 32 mm

13 dybe indsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 6 – 22 mm

13 indsatser 1/4, 3/8, 1/2 tomme, til Torx® E4 – E22

2 tændrørstoppe 1/2 tomme 16 + 21 mm

1 adapter 1/2 – 3/8 tomme

1 bitadapter 1/2 tomme drev, 5/16 tomme sekskant

1 bitadapter 1/4 tomme drev, 1/4 tomme sekskant

1 forbindelsesskaft E 6,3 sekskant til 1/4 tomme firkant

15 bits 5/16 tomme (PH3; PH4; PZ3; PZ4; til Torx® TX40 – TX60, til indvendig sekskant 8; 10; 12 mm, ligekærv 8; 10; 12)

32 dele med 1/4 tomme bit-sortiment i kunststofboks

2 skraldenøgler med uddriver 1/4 tomme og 1/2 tomme  
 1 bitholder 1/4 tomme  
 2 T-greb 1/4, 1/2 tomme  
 2 kardanled 1/4, 1/2 tomme  
 4 forlængere 1/4, 1/2 tomme 50, 100, 125, 250 mm  
 3 sekskantvinkelskruetrækkere 1,5– 2,5 mm  
 9 ringgaffelnøgler 8 – 22 mm  
 3 ligekærvskruetrækkere 6×38, 6×100, 8×150  
 3 skruetrækkere til Phillips-skruer 1×75, 2×38, 2×100  
 1 universalkniv (kan trækkes ind) med 2 reserveklinger  
 1 skydelære 150 mm  
 1 båndmål 3 m  
 1 lille vaterpas 200 mm  
 1 gaffelnøgle med rulle 200 mm  
 1 kombitang 180 mm  
 1 skævbider 160 mm  
 1 flad rundtang 160 mm  
 1 vandpumpetang 250 mm  
 1 hammer 300 g  
 Opbevaring i: Kunststofkuffert (550×420×105 mm)

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	148
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærv skruetrækker
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	TriWing
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-32 mm
Emballage	Kunststofboks
Produkttype	Topnøgle

---

## Tilbehør

Kunststofclips Farve BLUE	630003 BLUE
Kunststofclips Farve RED	630003 RED