


**Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631500 E4
GTIN	4018754000937
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 3,8 mm

Ø på udgangsside: 5,6 mm

Længde: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	3,8 mm
Længde	23 mm
Ø på udgangsside	5,6 mm
Torx®-profil	E4
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

