


HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651020 14
GTIN	4045197336392
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	21 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm

651900 3X20

Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3