

**Koken****IMPACT-sortiment, 18 dele, 6-kantede, 1/2 tomme****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651040
GTIN	4991644505999
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Komprimeret IMPACT-sortiment til de mest gængse skrueopgaver. Opbevaring i robust metalboks.

**Norm:****DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

**Indhold:**

1 topnøgle af hver: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Forlænger: 125 mm

1 topnøgle af hver: str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 27 mm

Gummiring / forbindelsesstift: 2 stk. / 2 stk.

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Antal dele	18

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Øxlængde 3X25 mm	651900 3X25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm	651900 3X20