

Kokon**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 17mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651010 17
GTIN	4991644353101
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	38 mm
Ø på udgangsside	25,7 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørSikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30