


Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led, Nøglestørrelse: 24mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651215 24
GTIN	4991644357031
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruing på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	73,5 mm
Ø på udgangsside	34,5 mm
Nøglestørrelse	24 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørSikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25