

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651020 15
GTIN	4045197336408
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	15 mm
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	21,7 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørSikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25