



**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, med affjedret magnet,  
Nøglestørrelse: 22mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651210 22
GTIN	4045197215307
Artikelklasse	62D

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

### Fordel:

I kraft af en fjederlejret magnet holdes skruen sikkert fast. Samtidig er der sikkerhed for, at der bliver taget fat om hele skruehovedet. Skruer og møtrikker, der er løsnet, kan nemt tages af med fjederen.

### Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

### Bemærk:

HOLEX IMPACT-topnøgleindsatser, sekskant, lang, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 651202).

## Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	32,5 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Længde	78 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

## Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30