

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651005 10 |
| GTIN | 4045197382313 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ø på udgangsside | 17,5 mm |
| Længde | 38 mm |
| Nøglestørrelse | 10 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | Sekskant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm

651900 3X20

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3