

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme Surface Drive med nylontylle,  
Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651220 19
GTIN	4045197198792
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.** Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststofylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststofyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

**Fordel:**

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

**Anvendelse:**

Til skånsom montering af letmetalhuse eller fælge.

Pålidelig beskyttelse takket være udragende, slagfast plastmuffe.

Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige top.

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	85 mm
Ø på udgangsside	29 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

## Tilbehør

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm	651900 3X25