

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651020 17
GTIN	4045197336422
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Fordel:**

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Ø på udgangsside	24 mm
Længde	38 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

**Tilbehør**Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme,  
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25  
mm

651900 3X25