


Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led, Nøglestørrelse: 13mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651215 13 |
| GTIN | 4991644356928 |
| Artikelklasse | 63R |

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruing på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ø på udgangsside | 20,7 mm |
| Nøglestørrelse | 13 mm |
| Længde | 67,5 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørSikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30