

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, med affjedret magnet,  
Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651210 10
GTIN	4045197215222
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Fordel:**

I kraft af en fjederlejret magnet holdes skruen sikkert fast. Samtidig er der sikkerhed for, at der bliver taget fat om hele skruehovedet. Skruer og møtrikker, der er løsnet, kan nemt tages af med fjederen.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

HOLEX IMPACT-topnøgleindsatser, sekskant, lang, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 651202).

**Teknisk beskrivelse**

Længde	78 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	17,5 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

## Tilbehør

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm	651900 3X20