



Sekskant-skruetrækkerindsatser, 1/4 tomme, med kuglehoved lang, sekskant: 3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631745 3
GTIN	4045197559791
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skruerindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Ø indgangsside: 12 mm

Længde: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Længde	100 mm
Ø indgangsside	12 mm
sekskant	3 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med kuglehoved	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

