

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651005 24
GTIN	4045197382436
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	24 mm
Længde	45 mm
Ø på udgangsside	35 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4

651790 4