

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led, Nøglestørrelse: 15mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651215 15
GTIN	4991644356942
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruing på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	23,2 mm
Længde	69,5 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4

651790 4