

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651005 12
GTIN	4045197382337
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	12 mm
Ø på udgangsside	20 mm
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm

651900 3X20

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25