


Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led, Nøglestørrelse: 17mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651215 17
GTIN	4991644356966
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruing på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	69,5 mm
Nøglestørrelse	17 mm
Ø på udgangsside	25,7 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm

651900 3X25

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4

651790 4