

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651020 19     |
| GTIN                | 4045197336446 |
| Artikelklasse       | 62D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Fordel:**

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ø på udgangsside                  | 26 mm                         |
| Længde                            | 38 mm                         |
| Nøglestørrelse                    | 19 mm                         |
| Drivfirkant                       | 1/2 tommer                    |
| Drivprofil                        | 6-kant-topnøgle Surface Drive |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja                            |

Produkttype

Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme,  
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Ø×længde 3X25  
mm

651900 3X25