

**Kokon****IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 24mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651010 24
GTIN	4991644353170
Artikelklasse	63R

## Beskrivelse

### Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

### Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

### Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

## Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	24 mm
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	34,5 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm

651900 3X25

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4

651790 4