

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651005 14
GTIN	4045197382351
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	38 mm
Ø på udgangsside	22,5 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X20
mm

651900 3X20