

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651210 16
GTIN	4045197215253
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

I kraft af en fjederlejret magnet holdes skruen sikkert fast. Samtidig er der sikkerhed for, at der bliver taget fat om hele skruehovedet. Skruer og møtrikker, der er løsnet, kan nemt tages af med fjederen.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

HOLEX IMPACT-topnøgleindsatser, sekskant, lang, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 651202).

Teknisk beskrivelse

Længde	78 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Ø på udgangsside	25 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30
Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25 mm	651900 3X25