

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651005 15 |
| GTIN | 4045197382368 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Længde | 38 mm |
| Nøglestørrelse | 15 mm |
| Ø på udgangsside | 23,7 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Drivprofil | Sekskant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25