

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme, tyndvægget Surface Drive, Nøglestørrelse: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651020 22
GTIN	4045197336460
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	38 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Ø på udgangsside	29,5 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25