



Selvnivellerende krydslinjelaser GCL, Type: 2-15



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468488 2-15
GTIN	3165140836371
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

3 x batteri nr. 081561 LR6, multifunktionsholder, lasermåltavle og beskyttelsestaske.

Teknisk beskrivelse

Højde	106 mm
Vægt	490 g
Fejlgrænse	±0,3 mm/m
Stativgevind	1/4 tommer
Stativgevind	5/8 tommer

Nivelleringsområde	±4 grader
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Rækkevidde	15 m
Laserklasse	2
Længde	112 mm
Bredde	55 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Antal medfølgende batterier	3
Laserens farve	rød
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Krydslinjelaser

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR6

081561 LR6