

Garant**Selvspændende borepatron, Type: 10/12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341420 10/12
GTIN	4045197883223
Artikelklasse	31J

Beskrivelse**Udførelse:**

Industriudførelse

Med borepatronkonus DIN 238

Anvendelse:

Til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342887 eller direkte på maskinspindlen.

Til standerboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	40 mm
Spændeområde	0 - 10 mm
Borehovedlængde lukket	86 mm
Største borepatronkonus-Ø	12,065 mm
Borepatronkonus	B12
Produkttype	Borepatron, nøglefri