


Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med led, Nøglestørrelse: 22mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651215 22
GTIN	4991644357017
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Direkte sammenskruing på utilgængelige steder, kardanled ikke nødvendigt.

Norm:

DIN 3129

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	32 mm
Længde	73,5 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 30 mm

651800 30

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 4

651790 4

Forbindelsesstift til indsætter, 1/2 tomme Ø×længde 3X25
mm

651900 3X25